

## Tornillo cabeza hexagonal DIN 933 Aluminio Anodizado P60 M6X40

Artículo No.	45210.060.040
Marca	-
UBB	500621779726
UNSPSC	31161620
EAN	8715494510349
Env. de 200	Solo embalaje completo

### Parámetros técnicos

Diámetro	M6
Longitud	40 mm
Clase	P60
Características de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Aluminio
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Anodizado
Rosca	Métrica

### Normas

ISO	4017
NEN	1568
DIN	933
NF	E25-114
ASME	B18.2.3.1M

### Especificación técnica

d-D	M6
k	4
L (mm)	40
P	1
s	10

### Diseño técnico

