



Tornillo cabeza avellanada Pozidriv DIN ≈965 A-Z Aluminio P65 M6X25

Artículo No.	45425.060.025
Marca	-
UBB	500577273286
UNSPSC	31161504
EAN	8715494295161
Env. de 200	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M6
Longitud	25 mm
Clase	P65
Características de conducción	Pozidriv
Forma de la cabeza	Cabeza avellanada
Material	Aluminio
Rosca	Métrica

Normas

NF	≈E25-119-1
DIN	965
ISO	≈7046-1

Especificación técnica

d-D	M6
Thread length (min.)	28
dk (max.)	11
Rosca total C ≤	35
k (max.)	3
L (mm)	25
Nr. ranura	3
P	1

Diseño técnico

