



Tornillo cabeza cilíndrica Pozidriv DIN ≈7985-Z Aluminio Anodizado P65 M4X20

Artículo No.	45445.040.020
Marca	-
UBB	500577274508
UNSPSC	31161504
EAN	8715494322195
Env. de 200	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M4
Longitud	20 mm
Clase	P65
Características de conducción	Pozidriv
Forma de la cabeza	Cabeza cilíndrica baja
Material	Aluminio
Tratamiento de superficie	Anodizado
Rosca	Métrica

Normas

ISO	≈7045
DIN	7985

Especificación técnica

d-D	M4
Thread length (min.)	22
dk (max.)	8
Rosca total C ≤	25
k	3.1
L (mm)	20
Nr. ranura	2
P	0.7

Diseño técnico

