



Tornillo cabeza cilíndrica Pozidriv DIN ≈7985-Z Aluminio Anodizado P65 M4X30

Artículo No.	45445.040.030
Marca	-
UBB	500577274763
UNSPSC	31161504
EAN	8715494322218
Env. de 200	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M4
Longitud	30 mm
Clase	P65
Características de conducción	Pozidriv
Forma de la cabeza	Cabeza cilíndrica baja
Material	Aluminio
Tratamiento de superficie	Anodizado
Rosca	Métrica

Normas

DIN	7985
ISO	≈7045

Especificación técnica

d-D	M4
Thread length (min.)	22
dk (max.)	8
Rosca total C ≤	25
k	3.1
L (mm)	30
Nr. ranura	2
P	0.7

Diseño técnico

