

Tornillo cabeza hexagonal DIN 933 Kuprodur CU5 60 M10X25

| | |
|--------------|------------------------|
| Artículo No. | 45810.100.025 |
| Marca | - |
| UBB | 950351734914 |
| UNSPSC | 31161620 |
| EAN | 8715492838551 |
| Env. de 50 | Solo embalaje completo |

Parámetros técnicos

| | |
|-------------------------------|------------------|
| Diámetro | M10 |
| Longitud | 25 mm |
| Clase | 60 |
| Características de conducción | Hexagon |
| Forma de la cabeza | Cabeza hexagonal |
| Material | Kuprodur |
| Material técnico | CU5 |
| Dirección del hilo | Derecha |
| Rosca | Métrica |

Normas

| | |
|------|------------|
| ASME | B18.2.3.1M |
| ISO | 4017 |
| NF | E25-114 |
| NEN | 1568 |
| DIN | 933 |

Especificación técnica

| | |
|--------|-----|
| d-D | M10 |
| k | 6.4 |
| L (mm) | 25 |
| P | 1.5 |
| s | 17 |

Diseño técnico

