

Tornillo cabeza hexagonal DIN 933 Kuprodur CU5 60 M16X40

Artículo No.	45810.160.040
Marca	-
UBB	950351736323
UNSPSC	31161620
EAN	8715492838698
Env. de 10	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M16
Longitud	40 mm
Clase	60
Características de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Kuprodur
Material técnico	CU5
Dirección del hilo	Derecha
Rosca	Métrica

Normas

NEN	1568
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114
ISO	4017
DIN	933

Especificación técnica

d-D	M16
k	10
L (mm)	40
P	2
s	24

Diseño técnico

