

Tornillo cabeza hexagonal DIN 933 Kuprodur CU5 60 M16X50

Artículo No.	45810.160.050
Marca	-
UBB	950351736406
UNSPSC	31161620
EAN	8715492838704
Env. de 10	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M16
Longitud	50 mm
Clase	60
Características de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Kuprodur
Material técnico	CU5
Dirección del hilo	Derecha
Rosca	Métrica

Normas

NF	E25-114
ASME	B18.2.3.1M
DIN	933
NEN	1568
ISO	4017

Especificación técnica

d-D	M16
k	10
L (mm)	50
P	2
s	24

Diseño técnico

