

## Tornillo cabeza hexagonal DIN 933 Titanio Gr.2 M8X30

Artículo No.	45910.080.030
Marca	-
UBB	952351310422
UNSPSC	31161620
EAN	8715492838810
Env. de 10	Solo embalaje completo

### Parámetros técnicos

Diámetro	M8
Longitud	30 mm
Clase	Gr.2
Características de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Titanio
Dirección del hilo	Derecha
Rosca	Métrica
Info	Titanio Grado 2 (3,7035), debido al alto contenido de titanio puro, tiene un excelente rendimiento en ambientes altamente corrosivos donde otros materiales tales como, por ejemplo, acero inoxidable fallan.

### Normas

NEN	1568
ISO	4017
NF	E25-114
DIN	933
ASME	B18.2.3.1M

### Especificación técnica

d-D	M8
k	5.3
L (mm)	30
P	1.25

### Diseño técnico

