

## Tuerca hexagonal DIN 934 Titanio Gr.2 M6

Artículo No.	45920.060.001
Marca	-
UBB	950355760816
UNSPSC	31161727
EAN	8715492838889
Env. de 25	Solo embalaje completo

### Parámetros técnicos

Diámetro	M6
Clase	Gr.2
Características de conducción	Hexagon
Material	Titanio
Dirección del hilo	Derecha
Rosca	Métrica
Info	Titanio Grado 2 (3,7035), debido al alto contenido de titanio puro, tiene un excelente rendimiento en ambientes altamente corrosivos donde otros materiales tales como, por ejemplo, acero inoxidable fallan.

### Normas

DIN	934
NEN	1560
NF	E25-401

### Especificación técnica

d-D	M6
m	5
P	1
s	10

### Diseño técnico

