

Tornillo cabeza hexagonal DIN 933 Latón CU2/CU3 M5X16

Artículo No.	46010.050.016
Marca	-
UBB	950351737727
UNSPSC	31161620
EAN	8715492839480
Env. de 200	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M5
Longitud	16 mm
Características de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Latón
Material técnico	CU2/CU3
Dirección del hilo	Derecha
Rosca	Métrica

Normas

DIN	933
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017
NF	E25-114
NEN	1568

Especificación técnica

d-D	M5
k	3.5
L (mm)	16
P	0.8
s	8

Diseño técnico

