

**Tornillo cabeza hexagonal
DIN 933 Latón CU2/CU3
M5X30**

Artículo No.	46010.050.030
Marca	-
UBB	950351738063
UNSPSC	31161620
EAN	8715492839510
Env. de 200	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M5
Longitud	30 mm
Características de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Latón
Material técnico	CU2/CU3
Dirección del hilo	Derecha
Rosca	Métrica

Normas

NEN	1568
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017
DIN	933
NF	E25-114

Especificación técnica

d-D	M5
k	3.5
L (mm)	30
P	0.8
s	8

Diseño técnico

