

Tornillo cabeza hexagonal DIN 933 Latón CU2/CU3 M6X25

Artículo No.	46010.060.025
Marca	-
UBB	950351738550
UNSPSC	31161620
EAN	8715492839633
Env. de 200	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M6
Longitud	25 mm
Características de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Latón
Material técnico	CU2/CU3
Dirección del hilo	Derecha
Rosca	Métrica

Normas

ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017
NF	E25-114
NEN	1568
DIN	933

Especificación técnica

d-D	M6
k	4
L (mm)	25
P	1
s	10

Diseño técnico

