

Tornillo cabeza hexagonal
DIN 933 Latón CU2/CU3
M8X35

Artículo No.	46010.080.035
Marca	-
UBB	500621780955
UNSPSC	31161620
EAN	8715494510479
Env. de 100	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M8
Longitud	35 mm
Características de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Latón
Material técnico	CU2/CU3
Dirección del hilo	Derecha
Rosca	Métrica

Normas

ISO	4017
DIN	933
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114
NEN	1568

Especificación técnica

d-D	M8
k	5.3
L (mm)	35
P	1.25
s	13

Diseño técnico

