

Tornillo cabeza hexagonal ISO 4017 Latón CU2/CU3 M10X20

Artículo No.	46011.100.020
Marca	-
UBB	500648890878
UNSPSC	31161620
EAN	8717077257733
Env. de 100	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M10
Longitud	20 mm
Características de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Latón
Material técnico	CU2/CU3
Dirección del hilo	Derecha
Rosca	Métrica

Normas

ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114
DIN	933
ISO	4017
NEN	1568

Especificación técnica

d-D	M10
k	6.4
L (mm)	20
P	1.5
s	17

Diseño técnico

