

Tornillo cabeza hexagonal DIN 933 Latón CU2/CU3 Niquelado M4X10

Artículo No.	46060.040.010
Marca	-
UBB	950351742420
UNSPSC	31161620
EAN	8715492840653
Env. de 200	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M4
Longitud	10 mm
Características de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Latón
Material técnico	CU2/CU3
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Niquelado
Rosca	Métrica

Normas

ISO	4017
DIN	933
NF	E25-114
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1568

Especificación técnica

d-D	M4
k	2.8
L (mm)	10
P	0.7
s	7

Diseño técnico

