

Tornillo cabeza hexagonal BSW BS ≈1083 Latón Cu2 5/16X1.5/8

Artículo No.	46210.079.040
Marca	-
UBB	950351751579
UNSPSC	31161620
EAN	8715492842060
Env. de 50	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	5/16 Inch
Longitud	40 mm
Características de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Latón
Material técnico	Cu2
Dirección del hilo	Derecha
Rosca	British Standard Whitworth
Hilos por pulgada	18

Info
La rosca Whitworth (BSW/BSF) no está recomendada internacionalmente. Se aconseja utilizar roscas métricas (M/MF/MEF) o unificadas (UNC/UNF) Dependiendo de la disponibilidad, las dimensiones pueden variar.

Normas

BS ≈1083

Especificación técnica

A	0.525
F	0.218

Diseño técnico

L (mm) 40

FABORY

