

Tuerca hexagonal DIN 934 Latón CU2/CU3 Niquelado M12

Artículo No.	47050.120.001
Marca	-
UBB	950355197019
UNSPSC	31161727
EAN	8715492843333
Env. de 50	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M12
Características de conducción	Hexagon
Material	Latón
Material técnico	CU2/CU3
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Niquelado
Rosca	Métrica

Normas

NF	E25-401
NEN	1560
DIN	934

Especificación técnica

d-D	M12
m	10
P	1.75
s	19

Diseño técnico

