



## Tuerca hexagonal ciega DIN 1587 Latón CU2/CU3 Niquelado M3 (≠DIN)

Artículo No.	47360.030.001
Marca	-
UBB	950355205192
UNSPSC	31161705
EAN	8715492844132
Env. de 500	Solo embalaje completo

### Parámetros técnicos

Diámetro	M3
Características de conducción	Hexagon
Material	Latón
Material técnico	CU2/CU3
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Niquelado
Rosca	Métrica

### Normas

NEN	1618
DIN	1587

### Especificación técnica

d-D	M3
dk (max.)	5
h	6.5
m (max.)	2.5
P	0.5
s	5.5
t	4.5

### Diseño técnico

