

Tornillo cabeza cilíndrica con ranura DIN 84 Latón CU2/CU3 M1X3



Artículo No.	48020.010.003
Marca	-
UBB	500645388744
UNSPSC	31161504
EAN	8717077095892
Env. de 100	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M1
Longitud	3 mm
Características de conducción	Ranura
Forma de la cabeza	Cabeza cilíndrica
Material	Latón
Material técnico	CU2/CU3
Rosca	Métrica

Normas

BS	≈4183
NF	≈E25-127
ASME	≈B18.6.7M
NEN	≈1602
ISO	≈1207
DIN	84

Especificación técnica

d-D	M1
Thread length (min.)	25
dk (max.)	2
Rosca total C ≤	30
k (max.)	0.7
L (mm)	3
n	0.25
P	0.25
t (min.)	0.25

Diseño técnico