



**Tornillo cabeza cilíndrica
con ranura DIN 84 Latón
CU2/CU3 M1X10**

Artículo No.	48020.010.010
Marca	-
UBB	500645389247
UNSPSC	31161504
EAN	8717077095946
Env. de 100	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M1
Longitud	10 mm
Características de conducción	Ranura
Forma de la cabeza	Cabeza cilíndrica
Material	Latón
Material técnico	CU2/CU3
Rosca	Métrica

Normas

BS	≈4183
DIN	84
NEN	≈1602
ISO	≈1207
NF	≈E25-127
ASME	≈B18.6.7M

Especificación técnica

d-D	M1
Thread length (min.)	25
dk (max.)	2
Rosca total C ≤	30
k (max.)	0.7
L (mm)	10
n	0.25
P	0.25
t (min.)	0.25

Diseño técnico