

## Tornillo cabeza cilíndrica con ranura DIN 84 Latón CU2/CU3 M2,5X8



|              |                        |
|--------------|------------------------|
| Artículo No. | 48020.025.008          |
| Marca        | -                      |
| UBB          | 950353189224           |
| UNSPSC       | 31161504               |
| EAN          | 8715492846907          |
| Env. de 200  | Solo embalaje completo |

### Parámetros técnicos

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Diámetro                      | M2.5              |
| Longitud                      | 8 mm              |
| Características de conducción | Ranura            |
| Forma de la cabeza            | Cabeza cilíndrica |
| Material                      | Latón             |
| Material técnico              | CU2/CU3           |
| Rosca                         | Métrica           |

### Normas

|      |           |
|------|-----------|
| ISO  | ≈1207     |
| NF   | ≈E25-127  |
| DIN  | 84        |
| ASME | ≈B18.6.7M |
| BS   | ≈4183     |
| NEN  | ≈1602     |

### Especificación técnica

|                      |      |
|----------------------|------|
| d-D                  | M2.5 |
| Thread length (min.) | 25   |
| dk (max.)            | 4.5  |
| Rosca total C ≤      | 30   |
| k (max.)             | 1.6  |
| L (mm)               | 8    |
| n                    | 0.6  |
| P                    | 0.45 |
| t (min.)             | 0.7  |

### Diseño técnico