



**Tornillo cabeza avellanada
con ranura DIN 963 Latón
CU2/CU3 M3X40**

Artículo No.	48170.030.040
Marca	-
UBB	500645394767
UNSPSC	31161504
EAN	8717077096493
Env. de 200	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M3
Longitud	40 mm
Características de conducción	Ranura
Forma de la cabeza	Cabeza avellanada
Material	Latón
Material técnico	CU2/CU3
Rosca	Métrica

Normas

DIN	963
ISO	≈2009
NF	≈E25-123
NEN	≈2370
ASME	≈B18.6.7M
BS	≈4183

Especificación técnica

d-D	M3
Thread length (min.)	19
dk (max.)	5.6
Rosca total C ≤	22
k (max.)	1.65
L (mm)	40
n	0.8
P	0.5
t (min.)	0.6

Diseño técnico

