



Tornillo para madera cabeza cilíndrica con ranura DIN 96 Latón CU2/CU3 Niquelado 2,5X12MM

Artículo No.	49310.025.012
Marca	-
UBB	950350066003
UNSPSC	31161508
EAN	8715492857729
Env. de 500	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	2.5 mm
Longitud	12 mm
Características de conducción	Ranura
Forma de la cabeza	Cabeza redondeada
Material	Latón
Material técnico	CU2/CU3
Tratamiento de superficie	Niquelado
Info	Rosca para madera según DIN 7998.

Normas

DIN	96
NF	E25-606
NEN	2251

Especificación técnica

D (mm)	2.5
dk	5
ds	2.5
k (max.)	1.7
L (mm)	12
n	0.6

Diseño técnico

