

Tornillo para madera cabeza avellanada abombada con ranura DIN 95 Latón Marrón 4,5X60MM



Artículo No.	49352.045.060
Marca	-
UBB	500649385043
UNSPSC	31161508
EAN	8717077269651
Env. de 200	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	4.5 mm
Longitud	60 mm
Características de conducción	Ranura
Forma de la cabeza	Cabeza avellanada
Material	Latón
Tratamiento de superficie	Marrón
Info	Rosca para madera según DIN 7998.

Normas

DIN	95
NEN	2252
NF	E25-605

Especificación técnica

D (mm)	4.5
dk	8.3
ds	4.5
f ≈	1.1
k (max.)	2.35
L (mm)	60
n	1

Diseño técnico

