



Brady Full alu padlock 75MM SHA KD GREEN 6PC

Artículo No.	4K511067
Marca	-
UBB	500671915568
UNSPSC	46180000
EAN	
Env. de 1	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Color	Verde
Anchura (mm)	40
Número de material Brady	LOTO-10
Conductivo	Yes
Llaves incluidas	2
Temp. max. de servicio DO	175 °C
Temp. min. de servicio DO	-20 °C
Holgura del grillete (mm)	20
Diámetro del grillete (mm)	6.5
Altura del grillete (mm)	75
Anchura del grillete (mm)	31.50
Contenido (pcs)	6
Profundidad (mm)	19
Altura	119
Anchura (L) (mm)	40
Número de pinos	6
Tipo nr.	LOTO-10

Normas

