



Metabo Taladro de impacto SBE 850-2

Artículo No.	4P466400
Marca	-
UBB	500668626038
UNSPSC	27112700
EAN	4007430313201
Env. de 1	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Consumo nominal	850
Luz del portabrocas	1.5 - 13
Diámetro de la broca acero 2ª marcha	8
Diámetro broca acero 1ª velocidad	13
Taladro diámetro madera 2ª velocidad	25
Taladro diámetro madera 1ª velocidad	40
Momento de torsión máx.	36
Longitud del cable de conexión	4
Número máx. de carreras	58900
Número de revoluciones en vacío 1ª marcha	1100 - 1100
Revoluciones en vacío 2ª marcha	3100 - 3100

Normas