

Remache cabeza redondeada DIN 660/124 Cobre Cu-DHP 5X12MM



| | |
|--------------|------------------------|
| Artículo No. | 50370.050.012 |
| Marca | - |
| UBB | 950368018277 |
| UNSPSC | 31162201 |
| EAN | 8715492245694 |
| Env. de 1000 | Solo embalaje completo |

Parámetros técnicos

| | |
|--------------------|-------------------|
| Diámetro | 5 mm |
| Longitud | 12 mm |
| Forma de la cabeza | Cabeza redondeada |
| Material | Cobre |
| Material técnico | Cu-DHP |

Normas

| | |
|-----|---------|
| BS | 4620 |
| DIN | 660/124 |
| ISO | 1051 |

Especificación técnica

| | |
|-----------|------|
| d1 | 5 |
| d2 | 8.8 |
| d3 (min.) | 4.82 |
| D (mm) | 5 |
| e (max.) | 2.5 |
| k (js14) | 3 |
| L (mm) | 12 |

Diseño técnico

