

Remache cabeza redondeada DIN 660/124 Cobre Cu-DHP 8X20MM



| | |
|--------------|------------------------|
| Artículo No. | 50370.080.020 |
| Marca | - |
| UBB | 950368044331 |
| UNSPSC | 31162201 |
| EAN | 8715492245960 |
| Env. de 250 | Solo embalaje completo |

Parámetros técnicos

| | |
|--------------------|-------------------|
| Diámetro | 8 mm |
| Longitud | 20 mm |
| Forma de la cabeza | Cabeza redondeada |
| Material | Cobre |
| Material técnico | Cu-DHP |

Normas

| | |
|-----|---------|
| ISO | 1051 |
| DIN | 660/124 |
| BS | 4620 |

Especificación técnica

| | |
|-----------|------|
| d1 | 8 |
| d2 | 14 |
| d3 (min.) | 7.76 |
| D (mm) | 8 |
| e (max.) | 4 |
| k (js14) | 4.8 |
| L (mm) | 20 |

Diseño técnico

