

## Pasador de aleta DIN 94 Cobre 2,5X40MM



Artículo No.	50390.025.040
Marca	-
UBB	950359163454
UNSPSC	31163204
EAN	8715492246936
Env. de 500	Solo embalaje completo

### Parámetros técnicos

Diámetro	2.5 mm
Longitud	40 mm
Material	Cobre
Info	La forma de las puntas de las clavijas es a discreción del fabricante. Para las clavijas de acero inoxidable, el tipo de acero inoxidable austenítico es a discreción del fabricante y puede variar de los tipos de acero establecidos en la norma ISO 3506. La clase de tolerancia recomendada para el diámetro del agujero de alojamiento d (nominal) es H13 para $d \leq 1,2$ mm y H14 para diámetros mayores. La clase de tolerancia de la longitud nominal (L) es js17.

### Normas

NEN	182
NF	E25-774
DIN	94
ISO	1234

## Especificación técnica

a (max.)	2.5
b ≈	5
c (max.)	4.6
c (min.)	4
d (min.)	2.1
D (mm)	2.5
L (mm)	40
d (max.)	2.3

## Diseño técnico

