



Arandela helicoidal de presión DIN 128 A Bronce fosfatado CU4 M6

Artículo No.	50500.060.001
Marca	-
UBB	950357110432
UNSPSC	31161811
EAN	8715492247353
Env. de 250	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M6
Para diám . nom.	6mm
Material	Bronce fosfatado
Material técnico	CU4

Normas

DIN	128-A
-----	-------

Especificación técnica

d1 (min.)	6.1
d2 (max.)	11.8
h (max.)	2
s	1.3

Diseño técnico

