



## Arandela helicoidal de presión DIN 128 A Bronce fosfatado CU4 M16

Artículo nr.	50500.160.001
Marca	-
UBB	950357111182
UNSPSC	31161811
EAN	8715492247414
Env. de 100	Solo embalaje completo

### Parámetros técnicos

Para diám . nom.	M16
Material (largo)	Bronce fosfatado
Material técnico	CU4

### Normas

DIN	128 A
-----	-------

### Especificación técnica

$d_1$ (min.)	16.2
$d_2$ (max.)	27.4
$d_2 \approx$	16.2
h (max.)	4.5
s	2.8

### Diseño técnico

