



Arandela helicoidal de presión DIN 128 A Bronce fosfatado CU4 M18

Artículo No.	50500.180.001
Marca	-
UBB	950357111265
UNSPSC	31161811
EAN	8715492247421
Env. de 100	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M18
Para diám . nom.	18mm
Material	Bronce fosfatado
Material técnico	CU4

Normas

DIN	128-A
-----	-------

Especificación técnica

d1 (min.)	18.2
d2 (max.)	29.4
h (max.)	4.5
s	2.8

Diseño técnico

