



Remache cabeza redondeada DIN 660/124 Aluminio 99,5 2X16MM

Artículo No.	50670.020.016
Marca	-
UBB	950368028417
UNSPSC	31162201
EAN	8715492247889
Env. de 1000	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	2 mm
Longitud	16 mm
Forma de la cabeza	Cabeza redondeada
Material	Aluminio
Material técnico	99.5

Normas

DIN	660/124
ISO	1051
BS	4620

Especificación técnica

d1	2
d2	3.5
d3 (min.)	1.87
D (mm)	2
e (max.)	1
k (js14)	1.2
L (mm)	16

Diseño técnico

