



Remache cabeza redondeada DIN 660/124 Aluminio 99,5 3X25MM

Artículo No.	50670.030.025
Marca	-
UBB	950368029241
UNSPSC	31162201
EAN	8715492247995
Env. de 1000	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	3 mm
Longitud	25 mm
Forma de la cabeza	Cabeza redondeada
Material	Aluminio
Material técnico	99.5

Normas

DIN	660/124
ISO	1051
BS	4620

Especificación técnica

d1	3
d2	5.2
d3 (min.)	2.87
D (mm)	3
e (max.)	1.5
k (js14)	1.8
L (mm)	25

Diseño técnico

