FABORY



Remache cabeza redondeada DIN 660/124 Aluminio 99,5 4X25MM

Artículo No.	50670.040.025
Marca	-
UBB	950368044414
UNSPSC	31162201
EAN	8715492248091
Env. de 500	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	4 mm
Longitud	25 mm
Forma de la cabeza	Cabeza redondeada
Material	Aluminio
Material técnico	99.5

Normas

ISO	1051
BS	4620
DIN	660/124

Especificación técnica

d1	4
d2	7
d3 (min.)	3.87
D (mm)	4
e (max.)	2
k (js14)	2.4
L (mm)	25

Diseño técnico