



Remache cabeza redondeada DIN 660/124 Aluminio 99,5 6X12MM

Artículo No.	50670.060.012
Marca	-
UBB	950368031205
UNSPSC	31162201
EAN	8715492248220
Env. de 500	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	6 mm
Longitud	12 mm
Forma de la cabeza	Cabeza redondeada
Material	Aluminio
Material técnico	99.5

Normas

BS	4620
ISO	1051
DIN	660/124

Especificación técnica

d1	6
d2	10.5
d3 (min.)	5.82
D (mm)	6
e (max.)	3
k (js14)	3.6
L (mm)	12

Diseño técnico

