

## Remache cabeza redondeada DIN 660/124 Aluminio 99,5 6X16MM



Artículo nr.	50670.060.016
Marca	-
UBB	950368031387
UNSPSC	31162201
EAN	8715492248237
Env. de 500	Solo embalaje completo

### Parámetros técnicos

d <sub>1</sub>	6
Diámetro	6
Anchura (L) (mm)	16
Forma de la cabeza	Cabeza redondeada
Material (largo)	Aluminio
Material técnico	99,5

### Normas

DIN	660/124
ISO	1051
BS	4620

### Especificación técnica

d <sub>2</sub>	10.5
d <sub>3</sub> (min.)	5.82
e (max.)	3
k (js14)	3.6

### Diseño técnico

