

## Remache cabeza redondeada DIN 660/124 Aluminio 99,5 8X30MM



Artículo nr.	50670.080.030
Marca	-
UBB	950368032377
UNSPSC	31162201
EAN	8715492248336
Env. de 250	Solo embalaje completo

### Parámetros técnicos

d <sub>1</sub>	8
Diámetro	8
Anchura (L) (mm)	30
Forma de la cabeza	Cabeza redondeada
Material (largo)	Aluminio
Material técnico	99,5

### Normas

BS	4620
DIN	660/124
ISO	1051

### Especificación técnica

d <sub>2</sub>	14
d <sub>3</sub> (min.)	7.76
e (max.)	4
k (js14)	4.8

### Diseño técnico

