



Remache cabeza redondeada DIN 660/124 Aluminio 99,5 8X35MM

Artículo No.	50670.080.035
Marca	-
UBB	950368032450
UNSPSC	31162201
EAN	8715492248343
Env. de 100	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	8 mm
Longitud	35 mm
Forma de la cabeza	Cabeza redondeada
Material	Aluminio
Material técnico	99.5

Normas

ISO	1051
BS	4620
DIN	660/124

Especificación técnica

d1	8
d2	14
d3 (min.)	7.76
D (mm)	8
e (max.)	4
k (js14)	4.8
L (mm)	35

Diseño técnico

