

DIN 661/302 Aluminio 99,5 3X30MM



Artículo No.	50680.030.030
Marca	-
UBB	950368034688
UNSPSC	31162201
EAN	8715492248558
Env. de 1000	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	3 mm
Longitud	30 mm
Forma de la cabeza	Cabeza avellanada
Material	Aluminio
Material técnico	99.5

Normas

ISO	1051
DIN	661/302
BS	4620

Especificación técnica

d1	3
d2	5.2
d3 (min.)	2.87
D (mm)	3
e (max.)	1.5
k ≈	1.4
L (mm)	30

Diseño técnico

