

DIN 661/302 Aluminio 99,5 4X25MM



Artículo No.	50680.040.025
Marca	-
UBB	950368035347
UNSPSC	31162201
EAN	8715492248633
Env. de 500	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	4 mm
Longitud	25 mm
Forma de la cabeza	Cabeza avellanada
Material	Aluminio
Material técnico	99.5

Normas

DIN	661/302
BS	4620
ISO	1051

Especificación técnica

d1	4
d2	7
d3 (min.)	3.87
D (mm)	4
e (max.)	2
k ≈	2
L (mm)	25

Diseño técnico

