



DIN 661/302 Aluminio 99,5 5X40MM

Artículo No.	50680.050.040
Marca	-
UBB	950368036253
UNSPSC	31162201
EAN	8715492248725
Env. de 250	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	5 mm
Longitud	40 mm
Forma de la cabeza	Cabeza avellanada
Material	Aluminio
Material técnico	99.5

Normas

ISO	1051
DIN	661/302
BS	4620

Especificación técnica

d1	5
d2	8.8
d3 (min.)	4.82
D (mm)	5
e (max.)	2.5
k ≈	2.5
L (mm)	40

Diseño técnico

