

DIN 661/302 Aluminio 99,5 8X40MM



Artículo No.	50680.080.040
Marca	-
UBB	950368037731
UNSPSC	31162201
EAN	8715492248886
Env. de 100	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	8 mm
Longitud	40 mm
Forma de la cabeza	Cabeza avellanada
Material	Aluminio
Material técnico	99.5

Normas

DIN	661/302
ISO	1051
BS	4620

Especificación técnica

d1	8
d2	14
d3 (min.)	7.76
D (mm)	8
e (max.)	4
k ≈	4
L (mm)	40

Diseño técnico

