

Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero inoxidable (Inox) A2 70 M6X25



Artículo nr.	51000.060.025
Marca	-
UBB	500571229425
UNSPSC	31161620
EAN	8715494134163
Env. de 200	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro (d-D)	M6
Anchura (L) (mm)	25
Clase	70
Características de conducción	Hexagonal
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material (largo)	Acero inoxidable (Inox)
Material técnico	A2
Dirección del hilo	Derecha
Rosca (larga)	Métrica
Info	Sizes with a diameter M20 and sizes with a length 8xd are minimal property class 50.

Normas

ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
NF	E25-112
DIN	931

Especificación técnica

b (min.): 125mm $L \leq 200\text{mm}$	24
b (min.): $L \leq 125\text{mm}$	18
k	4
P	1
s	10

Diseño técnico

