

Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero inoxidable (Inox) A2 70 M6X35

Artículo No.	51000.060.035
Marca	-
UBB	950351761974
UNSPSC	31161620
EAN	8715492250179
Env. de 100	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M6
Longitud	35 mm
Clase	70
Características de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero inoxidable
Material técnico	A2
Dirección del hilo	Derecha
Rosca	Métrica
Info	Tamaños con un diámetro M20 y los tamaños con una longitud 8xd son propiedades mínimas de clase 50.


Normas

ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
ISO	4014
DIN	931
NF	E25-112

Especificación técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	24
b (min.): L≤125mm	18
d-D	M6
k	4
L (mm)	35
P	1

Diseño técnico



FABORY