

Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero inoxidable (Inox) A2 Min.50 M6X80



Artículo nr.	51000.060.080
Marca	-
UBB	950351762626
UNSPSC	31161620
EAN	8715492250254
Env. de 100	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro (d-D)	M6
Anchura (L) (mm)	80
Clase	Min.50
Características de conducción	Hexagonal
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material (largo)	Acero inoxidable (Inox)
Material técnico	A2
Dirección del hilo	Derecha
Rosca (larga)	Métrica
Info	Sizes with a diameter M20 and sizes with a length 8xd are minimal property class 50.

Normas

DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
ISO	4014

Especificación técnica

b (min.): 125mm $L \leq 200\text{mm}$	24
b (min.): $L \leq 125\text{mm}$	18
k	4
P	1
s	10

Diseño técnico

