

Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero inoxidable (Inox) A2 Min.50 M8X140

Artículo No.	51000.080.140
Marca	-
UBB	951351754951
UNSPSC	31161620
EAN	8715492250520
Env. de 50	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M8
Longitud	140 mm
Clase	Min.50
Características de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero inoxidable
Material técnico	A2
Dirección del hilo	Derecha
Rosca	Métrica
Info	Tamaños con un diámetro M20 y los tamaños con una longitud 8xd son propiedades mínimas de clase 50.

Normas

ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
DIN	931
ISO	4014
NEN	1555

Especificación técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	28
b (min.): L≤125mm	22
d-D	M8
k	5.3
L (mm)	140
P	1.25

Diseño técnico



