

Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero inoxidable (Inox) A2 Min.50 M8X240



Artículo nr.	51000.080.240
Marca	-
UBB	500571243699
UNSPSC	31161620
EAN	8715494134248
Env. de 25	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro (d-D)	M8
Anchura (L) (mm)	240
Clase	Min.50
Características de conducción	Hexagonal
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material (largo)	Acero inoxidable (Inox)
Material técnico	A2
Dirección del hilo	Derecha
Rosca (larga)	Métrica
Info	Sizes with a diameter M20 and sizes with a length 8xd are minimal property class 50.

Normas

ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
NF	E25-112

Especificación técnica

b (min.): 125mm<L≤200mm	28
b (min.): L≤125mm	22
k	5.3
P	1.25
s	13

Diseño técnico

