

Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero inoxidable (Inox) A2 70 M10X45



Artículo nr.	51000.100.045
Marca	-
UBB	950351764119
UNSPSC	31161620
EAN	8715492250629
Env. de 100	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro (d-D)	M10
Anchura (L) (mm)	45
Clase	70
Características de conducción	Hexagonal
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material (largo)	Acero inoxidable (Inox)
Material técnico	A2
Dirección del hilo	Derecha
Rosca (larga)	Métrica
Anchura de la llave	17
Info	Sizes with a diameter M20 and sizes with a length 8xd are minimal property class 50.

Normas

DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
ISO	4014

Especificación técnica

b (min.): 125mm<L≤200mm	32
b (min.): L>200mm	45
b (min.): L≤125mm	26
k	6.4
P	1.50

Diseño técnico



