

Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero inoxidable (Inox) A2 Min.50 M10X200



Artículo nr.	51000.100.200
Marca	-
UBB	951351756519
UNSPSC	31161620
EAN	8715492250827
Env. de 10	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro (d-D)	M10
Anchura (L) (mm)	200
Clase	Min.50
Características de conducción	Hexagonal
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material (largo)	Acero inoxidable (Inox)
Material técnico	A2
Dirección del hilo	Derecha
Rosca (larga)	Métrica
Anchura de la llave	17
Info	Sizes with a diameter M20 and sizes with a length 8xd are minimal property class 50.

Normas

DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
NF	E25-112

Especificación técnica

b (min.): 125mm<L≤200mm	32
b (min.): L>200mm	45
b (min.): L≤125mm	26
k	6.4
P	1.50

Diseño técnico



